



CASTOLIN BC 5423

BRASAGE TENDRE DU CUIVRE
SANS PLOMB

1 DESCRIPTION

Castolin BC 5423 est un alliage de brasage tendre sans plomb destiné à l'assemblage capillaire. Cet alliage est présenté sous forme de fil plein pour l'assemblage du cuivre et du laiton.

2 EXEMPLES D'APPLICATIONS

- ◆ Assemblages capillaires de raccords et tubes en cuivre, bronze ou laiton pour la distribution d'eau potable et sanitaire.
- ◆ Assemblages avec des jeux faibles: 0,05 à 0,15 mm
- ◆ Quincaillerie, décoration.
- ◆ Réparation ou réalisation de montages électriques ou électroniques conformément à la directive Rohs.

3 CARACTERISTIQUES MECANQUES ET PHYSIQUES TYPES

| | |
|----------|-------|
| Solidus | 227°C |
| Liquidus | 310°C |
| Densité | 7,3 |

4 PROCEDURE D'UTILISATION

Préparation :

- ◆ Brasage au fer à souder : température d'utilisation du fer 300 à 400°C.
- ◆ L'emploi d'un des décapants suivant est recommandé pour le brasage des métaux cuivreux :
 - Décapant FX157, Xuper157,157 SCE, Flux 157, 197C, 157B
- ◆ Enduire les surfaces à assembler préalablement nettoyées du décapant adapté.
- ◆ Placer les pièces dans leur position définitive.
- ◆ Brasage à la flamme : régler le chalumeau pour obtenir une flamme douce légèrement carburante.
- ◆ Chauffer de façon homogène (fer à souder, Chalumeau, résistance, air chaud, induction etc.) les parties à assembler jusqu'à la température de liaison. Mettre au contact de la liaison le fil. L'alliage se répartit dans les zones chaudes des surfaces à assembler.

5 PRESENTATION

Conditionnement : Bobine

| | | |
|----------------------|-----|-----|
| Diamètre du fil (mm) | 2,0 | 3,0 |
|----------------------|-----|-----|

Castolin Eutectic France se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Les indications figurant sur le présent document sont données à titre purement indicatif. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer que le produit qu'il choisit est adapté à ses applications. Les caractéristiques techniques du produit indiquées dans ce document sont établies selon les normes d'assurance qualité et les modes opératoires Castolin Eutectic. Toute autre procédure ou application peut en modifier les caractéristiques et les résultats. Les produits Castolin Eutectic sont vendus dans la plupart des pays, à l'extérieur de l'Europe continentale, sous la marque Castolin Eutectic France. La majorité des produits distribués par les Sociétés Castolin Eutectic sont protégés par des brevets dans les principaux pays industriels ou jouissent d'une autre protection en tant que propriété industrielle. Pour offrir le maximum de protection à notre clientèle, en plus de Castolin Eutectic, beaucoup d'autres marques et désignations sont utilisées et protégées pour distinguer nos produits et nos services. Ainsi les appellations telles que CastoDur, Eutalloy, RotoTec, XuperLife et autres, sont des marques déposées. Le contenu de ce document est la propriété exclusive de Castolin Eutectic. Tous droits sont réservés suivant les conventions internationales et panaméricaines. Aucun élément de cette publication ne peut être reproduit sous aucune forme par impression, photocomposition, microfilm ou autre moyen sans l'autorisation expresse, par écrit, de Castolin Eutectic France.

© 2001 BY INSTITUT Castolin Eutectic



AU SERVICE DE LA CLIENTÈLE DANS 160 PAYS ET TERRITOIRES

Site internet : www.castolin.fr

FDS : Nos Fiches de Données de Sécurité
sont disponibles en ligne 24h/24.

Castolin France

22 Avenue du Quebec
ZA COURTABOEUF 01
BP 325
91958 COURTABOEUF CEDEX
Tél. +33 (0)1 69 82 69 82
Fax +33 (0)1 69 82 96 01